


插入式法蘭 DARF-Q12-40

料號: 4886225

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	5.9 Nm
產品重量	155 g
材料備註	符合 RoHS
Material flange	鍛造鋁合金, 陽極氧化
Material screws	電鍍鋼