


# 擺動槓桿閥 RW/O-3-1/8

料號: 4937

FESTO

常開或常閉可通過接口方式選擇。  
該型號適用於真空。



## 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開/常閉, 單穩態
驅動類型	機械的
標準額定流量	140 l/min
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
設計結構	活塞座
額定尺寸	3.5 mm
嚮導類型	直接
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
驅動力	28 N
產品重量	150 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Anodised aluminium