


聯軸器

EAMD-32-32-9-16X20

料號: 5038002

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	9 mm
支架直徑2	16 mm
尺寸	32
額定長度	32 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	14.5 kgmm ²
可傳遞扭矩	12.5 Nm
產品重量	127 g
材料備註	符合 RoHS