


連接電纜 SIM-K-WD-5-CDN

料號: 525262

FESTO

用於CDN氣壓缸



技術參數

特性	值
符合標準	Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 EN 61984
Cable identification	Without inscription label holder
連接頻率	100
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Electrical connection 2, occupied pins/wires	3
工作電壓範圍 DC	0 ... 60 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 60 V
在40°C時的可接受電流負載	3 A
浪湧強度	1.5 kV
電纜長度	5 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求視需求的測試條件 拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm
Bending radius, fixed cable installation	>= 23 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 46 mm
電纜直徑	4.5 mm
電纜直徑公差	± 0,1 mm
電纜結構	3x0,25
導體的額定截面	0.25 mm ²
導線末端	導線末端套圈
防護等級	IP65 IP67 IP69K
Note on degree of protection	裝配狀態
Special characteristics	Easy to clean
環境溫度	-25 ... 70 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
儲藏溫度	-25 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯

特性	值
	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	灰色
外殼的材料訊息	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
密封件的材料訊息	NBR
壓接連接件的材料訊息	Brass, gold-plated
材料訊息, 絕緣軸套	PVC