

塑料氣管

PUN-V0-12x2-BR

產品代號: 525465

FESTO

阻燃劑



技術參數

特性	值
外徑	12 mm
與流量相關的彎曲半徑	62 mm
內徑	8 mm
最小彎曲半徑	21 mm
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
防火等級符合 UL 94	V0-V2
環境溫度	-35 ... 60 °C
授權	TÜV
產品品質視長度而定	0.08 kg/m
顏色	棕色
關於顏色	由於高溫保護導致偏離標準色
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料備註	不含有黃銅和PTFE
氣管的材料訊息	TPE-U(PU)