


塑料氣管 PAN-V0-8X1-BL-20

料號: 525467
將停止供貨的產品

阻燃劑

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
外徑	10 mm
與流量相關的彎曲半徑	45 mm
內徑	6 mm
最小彎曲半徑	24 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com 礦物油
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
環境溫度	-30 ... 90 °C
產品重量視長度而定	0.065 kg/m
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 8 mm
顏色	藍色
肖氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	多醯胺 12 PVC-P