


匯流排連接 FBA-2-M12-5POL

料號: 525632

FESTO

用於CPV Direct閘島, 2xM12 插頭, 5-pole, 用於DeviseNet/CAN



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
產品重量	28 g
電氣連接	9-pin / 5-pin 直式插座 / 插頭和插座 Sub-D / M12x1
工作電壓範圍 DC	≤ 24 V
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material electrical contact	青銅 鍍金