


中間位置附屬件 SLG-Z-8/12-A

料號: 525680

FESTO

用於直線驅動器 SLG



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	作為旋轉驅動器系統停止
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	33.5 g
安裝類型	具通孔和開槽針腳
氣壓連接	M3
Material stops	鋼, 鍍鎳
Material seals	PUR
Material housing	鋁 表面硬化處理