



壓力錶組件 DPA-100-16-MA-SET

料號: 526099

FESTO

用於增壓器



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------|
| 符合標準 | EN 837-1 |
| 壓力錶的額定尺寸 | 40 |
| 設計結構 | Bourdon-管壓力錶 |
| 安裝類型 | 具外 (公) 螺紋 |
| 操作壓力 | 16 bar |
| 測量精度等級 | 2,5 |
| 防護等級 | IP43 |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| 產品重量 | 305 g |