


真空產生器

VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2

料號: 526145

FESTO

標準, 真空度高, 寬度 24 mm, 採用 T
形插入式接頭和開放式消音器, 真空連接採用公螺紋.



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	2 mm
網柵尺寸	24 mm
設計, 消音器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空 標準
整合功能	開放式消音器
設計結構	T-形
最大吸氣流量時的操作壓力	2 bar
操作壓力	1 ... 8 bar
最大真空度時的操作壓力	3.5 bar
最大真空度	92 %
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	98 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	0.2 s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	0 ... 60 °C
額定工作氣壓下的噪音等級	63 dB(A)
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	0.8 Nm
產品重量	189 g
安裝類型	具通孔 具配件
氣壓連接, 氣口 1	QS-10
氣壓連接, 氣口 3	開放式消音器
真空連接	G1/4
Material of connecting thread	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-加強
Material silencer	壓鑄鋁 POM PU 泡沫
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金
Material fitting	黃銅 鍍鎳