

過濾器

LF-M5-D-5M-MICRO

FESTO



料號: 526297

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無螺紋連接板, 接頭螺紋在外殼上, 手動冷凝水排放

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | Micro型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 設計結構 | 具有離心式分離器的燒結濾芯 |
| 最大冷凝物容積 | 3 cm ³ |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| 標準額定流量 | 170 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [--9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 44 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material filter | PE |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | PC |