



# 具夾緊單元的氣壓缸 DNCKE-40- -PPV-A

料號: 526482

FESTO



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	10 ... 2,000 mm
活塞直徑	40 mm
活塞桿螺紋	M12x1,25
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
活塞桿末端	外螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 型材缸筒
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	0.6 ... 10 bar
最小釋放壓力	3.8 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	20 mm
靜態保持力	1,300 N
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	754 N
0 mm行程時的運動質量	500 g
每 10 mm 行程所增加的重量	45 g
0 mm行程時的基本重量	2,340 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	16 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件
Release connection, clamping unit	G1/8
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	熱處理鋼
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy