


電纜分配器 ASI-KVT-FKX2-M12

料號: 527474

FESTO

用於AS-I介面



技術參數

特性	值
寬度	46 mm
高度	102 mm
長度	28,5 mm
安裝類型	選配 具通孔 具頂部導軌
產品重量	190 g
Fieldbus接口	AS-I介面: 扁平電纜插頭 軸套, M12x1, 4-pin, A coded 負載電壓: 扁平電纜插頭
DC工作電壓, AS-I接口	26.5 ... 31.6 V
額定DC操作壓力, AS-I接口	26.5 V
DC工作電壓, 負載電壓	20.4 ... 26.4 V
額定DC操作壓力, 負載電壓	24 V
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PA-加強
密封件的材料訊息	PUR
蓋子的材料訊息	PA-加強
相對空氣濕度	5 - 90 % 非冷凝