


過濾器

MS6N-LF

料號: 527669

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 ... 40 µm
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
操作壓力	0 ... 20 bar
標準額定流量	2,000 ... 4,100 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	壓鑄鋁
Material separating plate	POM