


# 活性炭過濾器 MS6-LFX

料號: 527672

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 ... 1 µm
冷凝水排放	全自動 手動旋轉 半自動
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
操作壓力	0 ... 20 bar
空氣品質等級的最大標準流量	900 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁