



分支模組 MS6N-FRM

料號: 527677

FESTO

具 NPT 螺紋



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
壓力錶	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 具壓力感測器 具壓力錶
操作壓力	0 ... 20 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	3,200 ... 14,700 l/min
頂端標準額定流量出口	2,700 ... 6,000 l/min
底部標準額定流量出口	2,800 ... 6,400 l/min
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 125 V
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	458 g
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁