

過濾器

MS4-LF-1/8-ERM

料號: 529407

FESTO

40 µm 過濾精度, 塑料杯罩保護, 採用手動冷凝水排放裝置,
流量方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	19 ml
杯罩保護	塑料防護裝置
操作壓力	0 ... 14 bar
標準額定流量	1,100 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	189 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC
Material separating plate	POM