



氣源處理組件

MSB6-1/2:H3N3M1-WP-Z

產品代號: 530219

FESTO

由過濾器、調壓閥、油霧器以及牆面安裝板組成. 12 bar
 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾精度, 具壓力錶,
 塑料杯罩外套塑料杯罩保護, 採用手動冷凝水排放裝置, 氣流方向:
 從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具附件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具壓力錶的調壓閥 標準過濾器 標準油霧器
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	1 ... 12 bar
輸入壓力 1	1.5 ... 18 bar
標準額定流量	4,400 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,000 g
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC