


# 空氣調理組 MSB6-1/4-FRC7:J3M1

料號: 530272

FESTO

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 12 bar 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾精度,  
具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定, 具塑料保護杯罩,  
採用手動冷凝水排放裝置, 氣流方向: 從左到右.



## 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶 比例式標準油霧器
過濾等級	5 µm
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1.5 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
標準額定流量	1,700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,495 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4