


# 聯軸器插座 KDS6-1/4-A

料號: 531647  
將停止供貨的產品

FESTO

自封閉型, 用於安全連接, 符合ISO 4414標準

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	8 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.5 ... 12 bar
標準額定流量	1,611 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	BIA TÜV
額定鎖緊扭矩	9.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 15 %
產品重量	93 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/4
材料備註	符合 RoHS