


快速聯軸器插頭 KS2-CN-4

料號: 531663
將停止供貨的產品

FESTO

用於自封式快插接頭

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
額定尺寸	2.4 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 12 bar
標準額定流量	119 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	5 g
氣壓連接, 氣口 1	CN-4
材料備註	符合 RoHS