

油霧器

MS6N-LOE-1/2-U

料號: 531717

FESTO

金屬保護杯罩, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 比例式標準油霧器 |
| 最大儲油能力 | 80 cm ³ |
| 杯罩保護 | 具有整合的金屬外殼 |
| 操作壓力 | 1 ... 16 bar |
| 油霧器起作用所需的最小流量 | 50 l/min |
| 標準額定流量 | 7,200 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 油的粘度 | ISO VG 32 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 810 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/2 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1/2 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |