


# 調壓閥

## MS4N-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z

產品代號: 531783

FESTO

適合氣路板安裝, 7 bar 的最大輸出壓力, 不具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定, P2接口位於前側。



### 技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動器鎖	整合有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥 具有環路氣源系統
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具有回流
壓力控制範圍	0.3 ... 7 bar
輸入壓力 1	0.8 ... 14 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	1,700 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	222 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/4-18
材料備註	不含有黃銅和PTFE
底座的材料訊息	壓鑄鋁
控制面板的材料訊息	POM PA
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
隔膜的材料訊息	NBR