

精密過濾器

LFMB-D-MINI-DA-A



料號: 532814

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板. 1 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩, 具壓差指示器, 自動冷凝水排放.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Mini型 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 1 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 輸出口的空氣純淨度 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體 |
| 過濾器功效 | 99.99 % |
| 最大冷凝物容積 | 22 cm ³ |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 1.5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 殘餘油含量 | 0.5 mg/m ³ |
| 壓差顯示 | 視覺指示器 |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 底座 |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material filter | 硼酸鹽纖維 |
| Material bowl | PC |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 產品重量 | 283 g |