

# 精密過濾器

## LFMB-1/8-D-MINI-DA



料號: 532817

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩, 具壓差指示器, 手動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

| 特性               | 值   |
|------------------|---|
| 系列               | D   |
| 尺寸               | Midi型   |
| 設計結構             | 纖維過濾器   |
| 過濾等級             | 1 µm  |
| 冷凝水排放            | 手動旋轉  |
| 操作壓力             | 1 ... 16 bar                                      |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體             |
| 輸出口的空氣純淨度        | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>惰性氣體 |
| 空氣品質等級的最大標準流量    | 500 l/min   |
| 空氣品質等級的最小標準流量    | 150 l/min   |
| 過濾器功效            | 99.99 %   |
| 最大冷凝物容積          | 22 cm <sup>3</sup>                                |
| 杯罩保護             | 金屬保護杯罩  |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress                     |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| 介質溫度             | 1.5 ... 60 °C                                     |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                                     |
| 儲藏溫度             | -10 ... 60 °C                                     |
| 殘餘油含量            | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 壓差顯示             | 視覺指示器   |
| 安裝類型             | 線路安裝<br>具配件<br>選配                                 |
| 裝配位置             | 垂直 +/- 5°   |
| 氣壓連接, 氣口 1       | G1/8  |
| 氣壓連接, 氣口 2       | G1/8  |
| Material housing | 牙鑄鋅   |
| Material filter  | 硼酸鹽纖維   |
| Material bowl    | PC  |
| 材料備註             | 符合 RoHS   |
| 產品重量             | 368 g   |