

插入接頭 QB-M5-1/4-U-M

料號: 533212

FESTO

外螺紋, 採用外六角形式.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	0.098 "
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
設計	直式結構
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	0 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	0.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
產品重量	0.31 oz
安裝類型	External hexagon A/F 13
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M5
氣壓連接, 氣口 2	用於 1/4" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕