

L型快插式螺紋接頭

QBL-1/8-3/16-U

料號: 533291

FESTO

360° orientable, male thread with external hexagon.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 0.118 " |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | L-shape |
| 容器尺寸 | 10 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 5.163 ft-lbf |
| 產品重量 | 0.342 oz |
| 安裝類型 | External hexagon 7/16 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | Male thread 1/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 用於3/16" 外徑的氣管 |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| 釋放環的顏色 | 灰色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 鍍鍍黃銅 PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |