

# 螺旋形塑料氣管

## PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

料號: 533467

FESTO

彈性好, 纖維加強, 耐水解性能優異



### 技術參數

特性	值
工作長度	6 m
外徑	11.7 mm
模塊長度	1.312 m
與流量相關的彎曲半徑	65 mm
內徑	7.9 mm
線圈直徑	51 mm
繞線圈數	53
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 13 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 60 °C
產品重量	560 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G3/8
氣壓連接, 氣口 2	外螺紋 G3/8
顏色	藍色
肖氏硬度	A 87 +/-3
Material of connecting thread	黃銅 鍍鎳
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)