


球閥

VAPB-2-F-25-F05

料號: 534309

FESTO

Brass, nominal width 2", front flange F05, PN25.



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp2
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F05
額定直徑 DN	50
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	25
壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN	29 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	22 Nm
基於標準	ISO 5211
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體
介質溫度	-20 ... 150 °C
流量 Kv	292 m ³ /h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	黃銅 鍍鎳
外殼的材料編號	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	黃銅 電鍍層為硬鎳
球體的材料編號	2.0402 CW617N
Material shaft	黃銅
軸的材料編號	2.0401 CW614N
產品重量	3,100 g
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress