



單向節流閥

GRLA-1/4-QS-10-RS-D

料號: 534340

FESTO

具有凸緣螺絲和鎖緊螺帽



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	QS-10
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
可調元件	凸緣螺絲
安裝類型	具螺紋的 具外 (公) 螺紋
節流方向上的標準額定流量	480 l/min
逆止方向上的標準額定流量	345 ... 500 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	760 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	630 ... 790 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	5 Nm
產品重量	50 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金 電鍍
Material release ring	POM
Material knurled head	鍛造鋁合金 電鍍
Material adjusting screw	高合金鋼, 耐腐蝕
Material swivel fitting	牙鑄鋅