


限位開關配件 DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

料號: 534469

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...
轉接件的規格為375到 880的產品



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|--------------------------------------|
| 容許的電纜直徑 | 8 ... 13 mm |
| 基於標準 | EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 設計 | 圓形 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 短路強度 | 否 |
| 切換元件功能 | 轉接開關 |
| 極性保護 | 否 |
| 測量原則 | 機械式/電動式 |
| 切換位置指示器 | 是 |
| 工作電壓範圍 AC | 0 ... 250 V |
| 工作電壓範圍 DC | 0 ... 250 V |
| 絕緣電壓 | 250 V |
| 最大輸出電流 | 9,000 mA |
| 浪湧強度 | 4 kV |
| 污染程度 | 3 |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -20 ... 85 °C |
| 電氣連接 | 螺紋介面 |
| 電纜螺紋連接 | M20x1,5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料訊息 | EPDM |
| 用於外殼端蓋的材料須知 | PC |
| 用於外殼插座的材料須知 | PA |
| 用於操控台的材料須知 | PA |