


限位開關配件 DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

料號: 534473

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...
轉接件的規格為375到 880的產品



技術參數

特性	值
基於標準	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
短路強度	是
Fieldbus接口	AS-I介面: 扁平電纜插頭
切換元件功能	常閉觸點
極性保護	用於所有電接口
測量原則	電感式
切換位置指示器	否
絕緣電壓	50 V
額定工作電壓 DC	30 V
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 85 °C
fieldbus接口的注意事項	AS-Interface
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	PA