


# limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

料號: 534474

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器



## 技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	7 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
裝配位置	任何
短路強度	否
切換元件功能	轉接開關
極性保護	否
測量原則	機械式/電動式
切換位置指示器	是
工作電壓範圍 AC	4 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	4 ... 250 V
操作電壓時的內部電流耗損量	1 mA ... 5 A
絕緣電壓	250 V
最大輸出電流	5,000 mA
最小負載電流	1 mA, 4 V/DC
浪湧強度	2.5 kV
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP67
環境溫度	-20 ... 70 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC