

過濾調壓閥 MS12N-LFR

料號: 535025

FESTO

具 NPT 螺紋

代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 整合鎖定裝置的旋轉手柄 具配件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
壓力錶	具壓力錶
最大壓力遲滯	0.4 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金