


分支模組 MS12-FRM

料號: 535035

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 分支模組 |
| 操作壓力 | 0 ... 20 bar |
| 主流方向1-->2時的標準額定流量 | 25,000 ... 42,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 氣壓連接, 氣口 4 | G1 |
| Material housing | 壓鑄鋁 |