

活性炭過濾器 MS12-LFX

料號: 535043

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
操作壓力	0 ... 20 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金