

過濾器

MS4N-LF-1/8-CUV

料號: 535672

FESTO

5 µm 過濾精度, 金屬保護杯罩, 採用全自動冷凝水排放裝置,
氣流方向: 從左到右.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|--|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 具有離心式分離器的燒結濾芯 |
| 最大冷凝物容積 | 25 ml |
| 杯罩保護 | 具有整合的金屬外殼 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 標準額定流量 | 1,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 349 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1/8 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 壓鑄鋁 |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 壓鑄鋁 鍛造鋁合金 |
| Material screen | PA |
| Material separating plate | POM |