

過濾調壓閥

MS4-LFR-1/8-D7-EUV-AS

料號: 535706

FESTO

12 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾器, 具壓力錶,
調壓閥調節頭可鎖定, 金屬保護杯罩, 採用全自動冷凝水排放裝置,
氣流方向: 從左到右。



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
最大冷凝物容積	25 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	900 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	475 g
安裝類型	選配 前面板安裝 線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁
可視窗的材料訊息	鍛造鋁合金
可視窗的材料訊息	PA
材料訊息, 隔離片	POM