


過濾調壓閥 MS4-LFR-1/8-D7-EUV-AS-Z

產品代號: 535707

FESTO

Maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驅動器鎖	具附件，可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥 具壓力錶
冷凝物最大容積	25 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具有回流
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	900 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	475 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
觀察窗的材料訊息	PA
材料訊息, 隔離片	POM