


# 油霧器

## MS4N-LOE-1/4-U-Z

產品代號: 535800

FESTO

金屬保護罩, 氣流方向: 從右到左.



### 技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	36 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
輸入壓力 1	1 ... 12 bar
油霧器起作用所需的最小流量	40 l/min
標準額定流量	2,200 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	354 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/4-18
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁
觀察窗的材料訊息	鍛造鋁合金
觀察窗的材料訊息	PA