


電磁線圈

MSFW-230-50/60-EX

料號: 536934

FESTO

With knurled nut and spring washer.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
功率係數 $\cos \{\phi\}$	0.7
線圈的特性參數	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA
容許的頻率波動	+/- 5 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) 根據 EU 低電壓設備指導原則
EU以外的防爆保護認證	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防氣爆	Ex nA IIC T4 X Gc
防塵爆	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
周遭防爆溫度	-5°C <= Ta <= +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 40 °C
最大緊固扭矩, 插座	0.4 Nm
產品重量	55 g
電氣連接	3-pin MSSD-F的插頭葉片
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅