

分離器

VABD-B6-12-P-C

料號: 537516

FESTO

用於在氣路條的共用通道1和3中建立壓力區



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	1
操作壓力	0.9 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	20 g
Material blanking plug	強化的製程自動化
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
Material o-ring	NBR
Material separator	鋼