


底座 VABS-B6-PB-Q

料號: 537519

FESTO

用於外部輔助嚮導氣源。



技術參數

特性	值
網柵尺寸	21 mm
耐腐蝕等級 CRC	2
最大緊固扭矩, 閥安裝	2 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	3 Nm
產品重量	22 g
嚮導氣口 12	M5
嚮導氣口 14	M5
氣壓連接, 氣口 1	For 18 mm cartridge
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
底座的材料訊息	PA-加強