


連接電纜

NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

料號: 538227

FESTO

用於多針腳插頭連接至閩島 VTUB, 具Sub-D插頭, 25-pin.



技術參數

特性	值
安裝類型	4-40 UNC-2B
產品重量	1,750 g
電氣連接 1	Socket sub-D, 25-pin
電氣連接 2	Open end, 25-wire
額定工作電壓 DC	24 V
電纜長度	10 m
電纜屬性	標準
電纜的最小彎折半徑	105 mm
電纜直徑	10.5 mm
電纜結構	20x0,25+5x0,34
防護等級	IP65 IP67 裝配狀態
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O