



# 流量感測器

## SFEV-F050-L-2NB-K1

料號: 538547

FESTO

獨立顯示SFET-F和SFET-R 流量轉換器



## 技術參數

特性	值
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	含有 PWIS
環境溫度	0 ... 50 °C
開關輸出	2xNPN
切換功能	視窗比較器 閾值比較器
切換元件功能	常閉觸點 常開觸點
類比輸出	1 - 5 V
耐負載能力	50 kOhm
指示範圍	0.5 ... 5 l/min
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
電氣連接	電纜
電纜長度	1 m
電纜護套的材料訊息	PVC
安裝類型	具安裝支架
產品重量	70 g
外殼的材料訊息	PA
顯示類型	31-字母數字
防護等級	IP40
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress