


被動式導向軸

FDG-40- -ZR-RF

料號: 538792

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
尺寸	40
行程	1 ... 5,000 mm
備用行程	136 mm
裝配位置	任何
導向	滾輪導向
設計結構	導向
最大加速度	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
最高速度	$\leq 10 \text{ m/s}$
環境溫度	0 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度 lx	2,479E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度 ly	946.3E+03 mm ⁴
最大輸出力Fy	300 N
最大輸出力Fz	300 N
最大扭矩Mx	18 Nm
置換力	5 ... 35 N
每 10 mm 行程所增加的重量	59.1 g
安裝類型	具配件
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
Material cover cap	PA
Material guide rail	鋼
Material of guide component	鋼
Material housing	鋁 電鍍