

# 嚮導管路



## KES-MC-1-SUB-15-10

料號: 538921  
將停止供貨的產品

FESTO

用於 I/O 耦合，以連接至任何控制系統。

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

| 特性   | 值                                |
|--|----------------------------------|
| Cable identification                           | Without inscription label holder |
| Electrical connection 1, function              | Field device side                |
| Electrical connection 1, design                | 有角的                              |
| Electrical connection 1, connection type       | 插頭插座                             |
| Electrical connection 1, cable outlet          | 直的                               |
| Electrical connection 1, connection technology | Sub-D                            |
| Electrical connection 1, number of pins/wires  | 15                               |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires   | 15                               |
| Electrical connection 2, function              | Controller side                  |
| Electrical connection 2, connection type       | 電纜                               |
| Electrical connection 2, connection technology | 開放式終端                            |
| Electrical connection 2, number of pins/wires  | 18                               |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires   | 15                               |
| 工作電壓範圍 DC                                      | 0 ... 24 V                       |
| 電纜長度   | 10 m                             |
| 電纜屬性   | 適合於拖鏈                            |
| Bending radius, fixed cable installation       | >= 40 mm                         |
| Bending radius, flexible cable installation    | >= 75 mm                         |
| 電纜直徑   | 10 mm                            |
| 電纜結構   | 18x0,34<br>已屏蔽                   |
| 導體的額定截面  | 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| 導線末端   | 導線末端套圈                           |
| 防護等級   | IP54                             |
| Note on degree of protection                   | 裝配狀態                             |
| 環境溫度   | 0 ... 40 °C                      |
| 材料備註   | 含有 PWIS                          |
| 耐腐蝕等級 CRC                                      | 0 - No corrosion stress          |