



過濾器消音器 LFU-1/4

料號: 539132

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	G1/4
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	1 µm
冷凝水排放	手動旋轉
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
操作壓力	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
相對於大氣的流量	>= 4,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
降低噪音	減少 40 dB
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓等級	78 dB(A)
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	190 g
氣壓連接	G1/4
Material housing	PP