



# 調壓閥

## LR-1/4-DB-7-MINI

料號: 539682  
將停止供貨的產品

FESTO

直接控制式調壓閥，工作壓力最高可達到 7 bar，具壓力錶。  
Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
寬度	44 mm
系列	DB
驅動器鎖	旋轉手柄，具鎖定
裝配位置	任何
設計結構	具壓力錶的調壓閥
控制器功能	具第二排氣通道 具回流
壓力錶	具壓力錶
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1.5 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準額定流量	>= 1,300 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	150 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具通孔 具安裝支架 選配
壓力錶接口	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material housing	PA-加強