


插頭插座 MSSD-F-M16

料號: 539710

FESTO

用於電磁線圈和閥，標準工業連接孔樣式。



技術參數

特性	值
連接頻率	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
產品重量	35 g
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	6 A
浪湧強度	2 kV
保護性接地	已可供應
電纜螺紋連接	M16x1,5
電纜直徑	6 ... 8 mm
導體的額定截面	<= 0.75 mm ²
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material seals	HNBR